



Stativfot, Typ: S



Beställningsdata

Ordernummer	442140 S
GTIN	4045197551207
Artikelklass	42D

Beskrivning

Utförande:

Permanent magnetfötter med V-spår i botten och ett vred. Magnetkraften verkar via V-spåret på undersidan, den platta undersidan och fotens platta baksida. Fäster på alla jämna och cylindriska ytor. Kraftiga slagmagneter med V-formad bas. Omkoppling med hjälp av vridhandtag.

Passar till:

Ledarmar nr 442110 och 442114.

Teknisk beskrivning

anslutningsgångans placering	mitten
Längd	36 mm
Bredd	30 mm
hållkraft ca.	320 N
anslutningsgänga	M5
höjd	36 mm

Utförande	Kopplingsmagnet
Produktslag	Magnetfot

Tillbehör

Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
3-D-ledarm Typ 120	442110 120
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
3-D-ledarm Typ 120	442114 120
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Kontakt för magnetfot Typ S	440762 S