

**Skruvstöd med stålunderdel, högsta monteringshöjd: 52mm****Beställningsdata**

Ordernummer	373500 52
GTIN	4020772072384
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Lackerat seghärdat stål.

Självlåsande trapetsgängad spindel med ändsäkring.

OBS!:

Fr.o.m. strl 52 med centreringshål Ø 12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375030.

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	50 mm
för spännjärn med slitsbredd	14 - 22 mm
bärförmåga	100 kN
lägsta upplagshöjd	42 mm
högsta monteringshöjd	52 mm
underdelens Ø	50 mm
Typ	6400

Produktlag

Skruvstöd