


**Platt spännback, par, Mini-Bulle, Spårbredd a: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	375100 16
GTIN	4020772073114
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Utförande:**

Extra låg utformning (se tabell: höjd över bordsöverkant. Genomslipning av spännbacken kan man åstadkomma en ännu lägre spännhöjd och utjämna djuptoleransen hos T-spåren. Genom spännbackarnas kilverkan trycks arbetsstycket fast mot maskinbordet.

**Användningsdata:**

**För sidfastspänning av särskilt låga arbetsstycken** direkt mot maskinbordet.

**Material:**

Seghärdat stål anlöpt i bruneringston.

**leveransinnehåll:**

Inklusive sexkantnyckel ISO 2936 C.

**OBS!:**

Levereras enbart parvis!

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd a	16 mm
Höjd över bordets övre kant $h_2$	17 mm
avslipningsmån x	6 mm
Höjd $H_1$	15 mm

spännlängd	2,5 mm
Höjd över bordets övre kant $h_1$	2,5 mm
längd L	68 mm
bredd B	25 mm
Typ	6492
Produktslag	Neddragsspännback