



Riktkil "Herkules", högsta monteringshöjd: 63mm



Beställningsdata

Ordernummer	374900 63
GTIN	4020772072773
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Mycket stabil konstruktion; segjärn och seghärdat stål. **De slipade kilytorna ger en exakt och likformig höjdinställning** med en noggrannhet som är bättre än 1/10 mm. Höjdinställningen kan göras med den räfflade skruven eller med en insexnyckel. Den dubbelverkande funktionen ger stor slaglängd och exakt vertikalrörelse utan sidoförskjutning.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för arbeten efter uppritsning vid grova gjutna eller smidda arbetsstycken på stora verktygsmaskiner.

leveransinnehåll:

Inklusive utbytbar kulpåbyggnad nr 375000.

OBS!:

Plant upplag för arbetsstycket med centreringshål \varnothing 12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375030.

Teknisk beskrivning

höjdförskjutning per spindelvarv	0,86 mm
bottenyta längd	63 mm
bottenyta (bredd)	63 mm

bärförmåga	40 kN
högsta monteringshöjd	63 mm
lägsta upplagshöjd	50 mm
Typ	6460
Produktslag	Kil