

**T-spårskruv (10.9. / 8.8.) komplett, Typ: 1212125****Beställningsdata**

Ordernummer	375300 1212125
GTIN	4020772080877
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

T-spårskruv, smidd med rullgänga.

Standardutförande, hållfasthetsklass = 10.9 (för M6 – M12) och hållfasthetsklass = 8.8 (för M14 – M24).

Norm:

DIN 787

leveransinnehåll:

Komplett, med extra tjock underläggsbricka nr 375340 och hög mutter nr 375385.

OBS!:

· **Avläsningsexempel – storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.**

Teknisk beskrivning

Gänglängd b	75 mm
smal stenbredd a	11,7 mm
Stenbredd e	18 mm
Nominellt mått T-spår	12 mm
Höjd k	7 mm
Gänga G	M12
längd L	125 mm
Typ	787

Produktlag

Spårskruv