

**Garant****DC.T 070202, Sort: HB7120-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260449 HB7120-1
GTIN	4045197817303
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 260 m/min
Primäranvändning	M
Sort	HB7120-1
Hörnradie	0,2 mm
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
spån-brytare	VM
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 070202

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning