

Garant**DC.T 11T304, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260462 HB7120-1
GTIN	4045197817334
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	VM
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Sort	HB7120-1
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304

Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning