

**Stativfot, Typ: 0****Beställningsdata**

Ordernummer	442140 0
GTIN	4045197367365
Artikelklass	42D

Beskrivning**Utförande:**

Permanent magnetfötter med V-spår i botten och ett vred. Magnetkraften verkar via V-spåret på undersidan, den platta undersidan och fotens platta baksida. Fäster på alla jämna och cylindriska ytor. Kraftiga slagmagneter med V-formad bas. Omkoppling med hjälp av vridhandtag.

Passar till:

Ledarmar nr 442110 och 442114.

Teknisk beskrivning

anslutningsgångans placering	mitten
höjd	55 mm
Bredd	50 mm
Utförande	Kopplingsmagnet
hållkraft ca.	800 N
anslutningsgंगा	M8

Längd	60 mm
Produktslag	Magnetfot

Tillbehör

Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
3-D-ledarm Typ 240	442114 240
3-D-ledarm Typ 290	442110 290
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
3-D-ledarm Typ 240	442110 240
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
3-D-ledarm Typ 290	442114 290
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Kontakt för magnetfot Typ M	440762 M