

**Stöddocka, högsta monteringshöjd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	374000 200
GTIN	4020772072568
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

- Spindel av seghärdat stål, stomme av gråjärn.
- Spindel med trapetsgänga.

OBS!:

Med centreringshål \varnothing 12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375030.

Teknisk beskrivning

huvudets nyckelvidd	46 mm
högsta monteringshöjd	200 mm
slitsbredd	18 mm
bärförmåga	60 kN
lägsta upplagshöjd	140 mm
Typ	6430S
Produktslag	Skruvstöd

