

**Riktkil "Herkules", högsta monteringshöjd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	374900 125
GTIN	4020772072780
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

Mycket stabil konstruktion; segjärn och seghärdat stål. **De slipade kilytorna ger en exakt och likformig höjdinställning** med en noggrannhet som är bättre än 1/10 mm. Höjdinställningen kan göras med den räfflade skruven eller med en insexnyckel. Den dubbelverkande funktionen ger stor slaglängd och exakt vertikalrörelse utan sidoförskjutning.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för arbeten efter uppritsning vid grova gjutna eller smidda arbetsstycken på stora verktygsmaskiner.

leveransinnehåll:

Inklusive utbytbar kulpåbyggnad nr 375000.

OBS!:

Plant upplag för arbetsstycket med centreringshål Ø 12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375030.

Teknisk beskrivning

bärförmåga	100 kN
bottenyta längd	125 mm
lägsta upplagshöjd	100 mm

bottenyta (bredd)	115 mm
högsta monteringshöjd	125 mm
höjdförskjutning per spindelvarv	1,16 mm
Typ	6460
Produktslag	Kil