



Låga spännbackar, Spårbredd a: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	375115 16
GTIN	4020772374167
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Låg konstruktion. Den platta spännbacken placeras på arbetsstycket. Dra sedan åt fästskruvarna för maskinbordet. Arbetsstycket spänns fast med spännskruven.

Användningsdata:

För sidfastspänning av mycket platta arbetsstycken, för fullständig bearbetning av ytor utan vibrationer. Kan användas horisontellt och vertikalt.

Material:

Seghärdat stål anlöpt i bruneringston.

Teknisk beskrivning

Maximalhöjd h_2	25 mm
Lägsta höjd h_1	16 mm
Spännkraft F_1 horisontellt	15 kN
Gänga G	M12
Mellanhöjd H_1	16 mm
Spännkraft F_2 vertikalt	7,5 kN
Spårbredd a	16 mm
längd L	110 mm
bredd B	44 mm

Typ	6496
Produktslag	Neddragsspännback