

**Stöddocka, högsta monteringshöjd: 320mm****Beställningsdata**

Ordernummer	374000 320
GTIN	4020772072575
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

- Spindel av seghärdat stål, stomme av gråjärn.
- Spindel med trapetsgänga.

OBS!:

Med centreringshål Ø 12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375030.

Teknisk beskrivning

bärförmåga	40 kN
slitsbredd	22 mm
lägsta upplagshöjd	200 mm
huvudets nyckelvidd	46 mm
högsta monteringshöjd	320 mm
Typ	6430S
Produktslag	Skruvstöd

