

**Stativfot, Typ: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	442140 1
GTIN	4045197367372
Artikelklass	42D

Beskrivning**Utförande:**

Permanent magnetfötter med V-spår i botten och ett vred. Magnetkraften verkar via V-spåret på undersidan, den platta undersidan och fotens platta baksida. Fäster på alla jämna och cylindriska ytor. Kraftiga slagmagneter med V-formad bas. Omkoppling med hjälp av vridhandtag.

Passar till:

Ledarmar nr 442110 och 442114.

Teknisk beskrivning

anslutningsgångans placering	sidan
Utförande	Kopplingsmagnet
Bredd	50 mm
höjd	55 mm
Längd	80 mm
anslutningsgंगा	M8

hållkraft ca.	1000 N
Produktslag	Magnetfot

Tillbehör

Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
3-D-ledarm Typ 240	442114 240
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
3-D-ledarm Typ 290	442114 290
3-D-ledarm Typ 240	442110 240
3-D-ledarm Typ 290	442110 290
Kontakt för magnetfot Typ M	440762 M