



## Skruvstöd med stålunderdel, högsta monteringshöjd: 100mm



### Beställningsdata

Ordernummer	373500 100
GTIN	4020772072414
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Lackerat seghärdat stål.

Självlåsande trapetsgängad spindel med ändsäkring.

#### OBS!:

Fr.o.m. strl 52 med centreringshål  $\varnothing$  12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375030.

### Teknisk beskrivning

högsta monteringshöjd	100 mm
för spännjärn med slitsbredd	14 - 22 mm
underdelens $\varnothing$	50 mm
Huvud- $\varnothing$	50 mm
bärförmåga	100 kN
lägsta upplagshöjd	70 mm
Typ	6400

Produktlag

Skruvstöd