



## Stativfot, Typ: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	442120 1
GTIN	7290005393044
Artikelklass	46G

### Beskrivning

#### Utförande:

Permanent magnetfötter med V-spår i botten och ett vred. Magnetkraften verkar via V-spåret på undersidan, den platta undersidan och fotens platta baksida. Fäster på alla jämna och cylindriska ytor. Kraftiga slagmagneter med V-formad bas. Omkoppling med hjälp av vridhandtag.

#### Passar till:

Ledarmar nr 442110 och 442114.

### Teknisk beskrivning

Utförande	Kopplingsmagnet
höjd	55 mm
Längd	75 mm
anslutningsgänga	M8
hållkraft ca.	1000 N
Bredd	50 mm
anslutningsgångens placering	mitten
Produktslag	Magnetfot

---

**Tillbehör**

3-D-ledarm Typ 290	442114 290
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
3-D-ledarm Typ 290	442110 290
3-D-ledarm Typ 240	442114 240
Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
3-D-ledarm Typ 240	442110 240
Kontakt för magnetfot Typ M	440762 M