

PLANOLITH**Universellt finmätbord Granit, bordets längd: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	442534 150
GTIN	2050002047037
Artikelklass	46H

Beskrivning**Utförande:**

Diamantfinslipad mätyta. Extremt fast och massiv konstruktion. Granitplatta av naturlig granit av högsta kvalitet och hårdhet.

Finmätbord med universalmätstativ. 3-punktsfastklämning som ger hög styvhet. **Fäste för mätklocka med fininställning** för skaft \varnothing 6 mm, 8 mm, 3/8 tum och indikatormätinstrument med laxstjärtstyrning.

Ytjämnhet $\leq 2 \mu\text{m}$.

Teknisk beskrivning

mätytans bredd	100 mm
kapacitet	120 mm
pelar- \varnothing	16 mm
vikt	2,8 kg
mätytans längd	100 mm
bordets längd	150 mm

bordets bredd	100 mm
tvärmens Ø	14 mm
anslutningsgänga	M10
största mätthöjd	210 mm
Norm	DIN 876
Kalibrering	D1
Produktslag	Mätbord

Tjänster

KalibreringMätbord maximal bordsstorlek 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------