

**Stöddocka, högsta monteringshöjd: 550mm****Beställningsdata**

Ordernummer	374000 550
GTIN	4020772072582
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

- Spindel av seghärdat stål, stomme av gråjärn.
- Spindel med trapetsgänga.

OBS!:

Med centreringshål \varnothing 12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375030.

Teknisk beskrivning

bärförmåga	25 kN
huvudets nyckelvidd	46 mm
högsta monteringshöjd	550 mm
lägsta upplagshöjd	320 mm
slitsbredd	22 mm
Typ	6430S
Produktslag	Skruvstöd

