



## Stativfot, Typ: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	442140 2
GTIN	4045197367389
Artikelklass	42D

### Beskrivning

#### Utförande:

Permanent magnetfötter med V-spår i botten och ett vred. Magnetkraften verkar via V-spåret på undersidan, den platta undersidan och fotens platta baksida. Fäster på alla jämna och cylindriska ytor. Kraftiga slagmagneter med V-formad bas. Omkoppling med hjälp av vridhandtag.

#### Passar till:

Ledarmar nr 442110 och 442114.

### Teknisk beskrivning

Längd	117 mm
anslutningsgångans placering	sidan
höjd	55 mm
Utförande	Kopplingsmagnet
Bredd	50 mm
hållkraft ca.	1300 N

anslutningsgänga	M10×1,25
Produktslag	Magnetfot

---

## Tillbehör

Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
3-D-ledarm Typ 600	442110 600
3-D-ledarm Typ 600	442114 600
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Kontakt för magnetfot Typ M	440762 M