



## Stativfot, Typ: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	442120 2
GTIN	7290005393051
Artikelklass	46G

### Beskrivning

#### Utförande:

Permanent magnetfötter med V-spår i botten och ett vred. Magnetkraften verkar via V-spåret på undersidan, den platta undersidan och fotens platta baksida. Fäster på alla jämna och cylindriska ytor. Kraftiga slagmagneter med V-formad bas. Omkoppling med hjälp av vridhandtag.

#### Passar till:

Ledarmar nr 442110 och 442114.

### Teknisk beskrivning

anslutningsgänga	M10×1,25
Utförande	Kopplingsmagnet
höjd	55 mm
anslutningsgängans placering	mitten
hållkraft ca.	1300 N
Bredd	50 mm
Längd	120 mm
Produktslag	Magnetfot

---

**Tillbehör**

Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
3-D-ledarm Typ 600	442114 600
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
3-D-ledarm Typ 600	442110 600
Kontakt för magnetfot Typ M	440762 M