



Skruvstöd med stålunderdel, högsta monteringshöjd: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	373500 200
GTIN	4020772072490
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Lackerat seghärdat stål.

Självlåsandande trapetsgängad spindel med ändsäkring. Extra kraftigt utförande för stora arbetsstycken.

OBS!:

Fr.o.m. strl 52 med centreringshål \varnothing 12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375030.

Teknisk beskrivning

lägsta upplagshöjd	140 mm
för spännjärn med slitsbredd	20 - 40 mm
underdelens \varnothing	100 mm
bärförmåga	350 kN
högsta monteringshöjd	200 mm
Huvud- \varnothing	80 mm

Typ	6400
Produktlag	Skruvstöd