

PLANOLITH**Universellt finmätbord med 3-D NOGA ledarm, bordets längd×Bredd:
400X250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	442525 400X250
GTIN	2050001055408
Artikelklass	46H

Beskrivning**Utförande:**

Diamantläppad mätyta med provningsintyg. Massiv 3-D-ledarm med mekanisk centrallåsning. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Snabb och enkel positionering. Universalmätklockfäste.

Med fininställning, för inspänningskraft \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 tum och mätinstrument med laxstjärtstyrning.

Teknisk beskrivning

Längd ledarm L ₂	113 mm
vikt	17,5 kg
Längd ledarm L ₁	133 mm
anslutningsgänga	M8
aktionsradie 3-D-ledarm	290 mm
Norm	DIN 876/1

Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	D1
Produktslag	Mätbord

Tjänster

KalibreringMätbord maximal bordsstorlek 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------

Tillbehör

3-D-ledarm Typ 240	442114 240
3-D-ledarm Typ 240	442110 240
3-D-ledarm Typ 290	442114 290
3-D-ledarm Typ 290	442110 290
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM