

**Stöddocka, högsta monteringshöjd: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	374400 300
GTIN	4020772072636
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Utförande:**

- Spindel av seghärdat stål, stomme av lackerat seghärdat stål.
- Spindel med trapetsgänga.

**OBS!:**

Med centreringshål  $\varnothing$  12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375030.

**Teknisk beskrivning**

fotlängd	220 mm
fotbredd	190 mm
slitsbredd	26 mm
lägsta upplagshöjd	200 mm
centrumavstånd slitsar	150 mm
bärförmåga	80 kN
högsta monteringshöjd	300 mm

huvudets nyckelvidd	65 mm
Typ	6435S
Produktslag	Skruvstöd