




## Låghöjdsspännback, par, Bulle med tillbehör, Spårbredd a: 14mm



### Beställningsdata

Ordernummer	375110 14
GTIN	4020772072964
Artikelklass	35A

### Beskrivning

**Utförande:**

Låg bygghöjd, inga utskjutande spännskruvar. Uppspänning i godtycklig vinkel mot bordsspåret. När sidoskruven dras åt spänns arbetsstycket genom kilverkan stadigt fast nedåt mot maskinbordet.

**Användningsdata:**

**För sidfastspänning av låga plattor** direkt på maskinbordet.

**Material:**

Seghärdat stål anlöpt i bruneringston.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 2 fästskruvar, DIN 912, 10.9, T-spårklackar och sexkantnyckel ISO 2936 C.

**OBS!:**

Levereras enbart parvis!

### Teknisk beskrivning

Spårbredd a	14 mm
Längd	80 mm
höjd	20 mm
Bredd	40 mm
för spännskruvar	M12

Typ	6490
Produktslag	Neddragsspännback