



Skruvstöd med stålunderdel, högsta monteringshöjd: 210mm



Beställningsdata

Ordernummer	373500 210
GTIN	4020772072438
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Lackerat seghärdat stål.

Självlåsande trapetsgängad spindel med ändsäkring.

OBS!:

Fr.o.m. strl 52 med centreringshål \varnothing 12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375030.

Teknisk beskrivning

högsta monteringshöjd	210 mm
lägsta upplagshöjd	140 mm
Huvud- \varnothing	70 mm
underdelens \varnothing	80 mm
för spännjärn med slitsbredd	20 - 40 mm
bärförmåga	170 kN
Typ	6400

Produktlag

Skruvstöd