

PLANOLITH**Universellt finmätbord med 3-D NOGA ledarm, bordets längd×Bredd:
400X400mm****Beställningsdata**

Ordernummer	442525 400X400
GTIN	2050001052469
Artikelklass	46H

Beskrivning**Utförande:**

Diamantläppad mätyta med provningsintyg. Massiv 3-D-ledarm med mekanisk centrallåsning. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Snabb och enkel positionering. Universalmätklockfäste.

Med fininställning, för inspänningskraft \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 tum och mätinstrument med laxstjärtstyrning.

Teknisk beskrivning

vikt	28 kg
aktionsradie 3-D-ledarm	600 mm
Längd ledarm L ₂	223 mm
anslutningsgänga	M10×1,25
Längd ledarm L ₁	287 mm
Norm	DIN 876/1

Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	D1
Produktslag	Mätbord

Tjänster

KalibreringMätbord maximal bordsstorlek 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------

Tillbehör

3-D-ledarm Typ 600	442110 600
3-D-ledarm Typ 600	442114 600
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM