

PLANOLITH**Universellt finmätbord Granit, bordets längd: 260mm****Beställningsdata**

Ordernummer	442534 260
GTIN	2050002047044
Artikelklass	46H

Beskrivning**Utförande:**

Diamantfinslipad mätyta. Extremt fast och massiv konstruktion. Granitplatta av naturlig granit av högsta kvalitet och hårdhet.

Finmätbord med universalmätstativ. 3-punktsfastklämning som ger hög styvhet. **Fäste för mätklocka med fininställning** för skaft Ø 6 mm, 8 mm, 3/8 tum och indikatormätinstrument med laxstjärtstyrning.

Ytjämnhet $\leq 2 \mu\text{m}$.

Teknisk beskrivning

mätytans längd	200 mm
bordets bredd	140 mm
kapacitet	210 mm
mätytans bredd	140 mm
tvärmens Ø	16 mm
vikt	7 kg

största mätthöjd	260 mm
anslutningsgänga	M10
pelar-Ø	18 mm
bordets längd	260 mm
Norm	DIN 876
Kalibrering	D1
Produktslag	Mätbord

Tjänster

KalibreringMätbord maximal bordsstorlek 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------