

**Stöddocka, högsta monteringshöjd: 460mm****Beställningsdata**

Ordernummer	374400 460
GTIN	4020772072643
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

- Spindel av seghärdat stål, stomme av lackerat seghärdat stål.
- Spindel med trapetsgänga.

OBS!:

Med centreringshål \varnothing 12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375030.

Teknisk beskrivning

bärförmåga	60 kN
fotlängd	220 mm
fotbredd	190 mm
högsta monteringshöjd	460 mm
centrumavstånd slitsar	150 mm
huvudets nyckelvidd	65 mm
lägsta upplagshöjd	290 mm

slitsbredd	26 mm
Typ	6435S
Produktslag	Skruvstöd