



## T-spårskruv (10.9. / 8.8.) komplett, Typ: 101063



### Beställningsdata

Ordernummer	375300 101063
GTIN	4020772080839
Artikelklass	35A

### Beskrivning

**Utförande:**

T-spårskruv, smidd med rullgänga.

**Standardutförande**, hållfasthetsklass = 10.9 (för M6 – M12) och hållfasthetsklass = 8.8 (för M14 – M24).

**Norm:**

**DIN 787**

**leveransinnehåll:**

**Komplett**, med extra tjock underläggsbricka nr 375340 och hög mutter nr 375385.

**OBS!:**

· **Avläsningsexempel – storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.**

### Teknisk beskrivning

Nominellt mått T-spår	10 mm
Stenbredd e	15 mm
smal stenbredd a	9,7 mm
Höjd k	6 mm
Gänglängd b	45 mm
Gänga G	M10
längd L	63 mm
Typ	787

Produktslag

Spårskruv