



## Stativfot, Typ: F



### Beställningsdata

Ordernummer	442120 F
GTIN	7290005398223
Artikelklass	46G

### Beskrivning

#### Utförande:

Permanent magnetfötter med V-spår i botten och ett vred. Magnetkraften verkar via V-spåret på undersidan, den platta undersidan och fotens platta baksida. Fäster på alla jämna och cylindriska ytor. Kraftiga slagmagneter med V-formad bas. Omkoppling med hjälp av vridhandtag.

Olika inngångar för montering av olika ledarmar.

#### Passar till:

Ledarmar nr 442110 och 442114.

### Teknisk beskrivning

hållkraft ca.	1000 N
anslutningsgångans placering	divers
höjd	55 mm
Utförande	Fleximagnet
anslutningsgänga	M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
Bredd	50 mm

Längd	75 mm
Produktslag	Magnetfot

## Tillbehör

Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
3-D-ledarm Typ 290	442114 290
Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
3-D-ledarm Typ 240	442110 240
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
3-D-ledarm Typ 600	442110 600
3-D-ledarm Typ 600	442114 600
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
3-D-ledarm Typ 290	442110 290
3-D-ledarm Typ 240	442114 240