



## Skruvstöd med stålunderdel, högsta monteringshöjd: 300mm



### Beställningsdata

Ordernummer	373500 300
GTIN	4020772072445
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Lackerat seghärdat stål.

Självlåsande trapetsgängad spindel med ändsäkring.

#### OBS!:

Fr.o.m. strl 52 med centreringshål  $\varnothing$  12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375030.

### Teknisk beskrivning

lägsta upplagshöjd	190 mm
bärförmåga	350 kN
högsta monteringshöjd	300 mm
Huvud- $\varnothing$	80 mm
för spännjärn med slitsbredd	20 - 40 mm
underdelens $\varnothing$	100 mm
Typ	6400

Produktlag

Skruvstöd