



## Stativfot, Typ: V



### Beställningsdata

Ordernummer	442120 V
GTIN	7290003243327
Artikelklass	46G

### Beskrivning

#### Utförande:

Permanent magnetfötter med V-spår i botten och ett vred. Magnetkraften verkar via V-spåret på undersidan, den platta undersidan och fotens platta baksida. Fäster på alla jämna och cylindriska ytor. Vakuumsöcklar för vidhäftning på alla jämna och porfria ytor.

#### Passar till:

Ledarmar nr 442110 och 442114.

### Teknisk beskrivning

anslutningsgångans placering	sidan
höjd	26 mm
anslutningsgänga	M8
Utförande	Vakuumsöckel
Längd	100 mm
hållkraft ca.	350 N
Bredd	100 mm
Produktslag	Magnetfot

## Tillbehör

3-D-ledarm Typ 240	442110 240
3-D-ledarm Typ 290	442110 290
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
3-D-ledarm Typ 240	442114 240
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
3-D-ledarm Typ 290	442114 290
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1