

**Stöddocka, högsta monteringshöjd: 750mm****Beställningsdata**

Ordernummer	374400 750
GTIN	4020772072650
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

- Spindel av seghärdat stål, stomme av lackerat seghärdat stål.
- Spindel med trapetsgänga.

OBS!:

Med centreringshål \varnothing 12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375030.

Teknisk beskrivning

fotbredd	190 mm
fotlängd	220 mm
slitsbredd	26 mm
huvudets nyckelvidd	65 mm
lägsta upplagshöjd	430 mm
bärförmåga	50 kN
centrumavstånd slitsar	150 mm

högsta monteringshöjd	750 mm
Typ	6435S
Produktslag	Skruvstöd