



Låga spännbackar, Spårbredd a: 28mm



Beställningsdata

Ordernummer	375115 28
GTIN	4020772374211
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Låg konstruktion. Den platta spännbacken placeras på arbetsstycket. Dra sedan åt fästskruvarna för maskinbordet. Arbetsstycket spänns fast med spännskruven.

Användningsdata:

För sidfastspänning av mycket platta arbetsstycken, för fullständig bearbetning av ytor utan vibrationer. Kan användas horisontellt och vertikalt.

Material:

Seghärdat stål anlöpt i bruneringston.

Teknisk beskrivning

Spännkraft F_2 vertikalt	18 kN
Spännkraft F_1 horisontellt	36 kN
Spårbredd a	28 mm
Maximalhöjd h_2	36 mm
Lägsta höjd h_1	22 mm
Mellanhöjd H_1	22 mm
Gänga G	M20
längd L	152 mm
bredd B	62 mm

Typ	6496
Produktlag	Neddragsspännback