

PLANOLITH**Universalfinmätbord, stor variant Granit, bordets längd: 400mm****Beställningsdata**

Ordernummer	442570 400
GTIN	2050001051141
Artikelklass	46H

Beskrivning**Utförande:**

Diamantfinslipad mätyta. Extremt fast och massiv konstruktion. Granitplatta av naturlig granit av högsta kvalitet och hårdhet.

Med **T-spår för fastspänning i den bakre långsidkanten som medger förskjutning och fastklämning av pelaren**, finjustering i höjdlid och för tvärramen, förkromade mätstänger. Hål för mätursfäste \varnothing 8 mm.

Ytjämnhet $\leq 3 \mu\text{m}$.

OBS!:

Observera att leveranskostnad **tillkommer**.

Teknisk beskrivning

vikt	44 kg
kapacitet	300 mm
bordets bredd	300 mm
bordets längd	400 mm
pelar- \varnothing	35 mm

största mätthöjd	400 mm
Norm	DIN 876
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	D1
Produktslag	Mätbord

Tjänster

KalibreringMätbord maximal bordsstorlek 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------