

Mitutoyo**Precisionshöjdritsmått, ritshöjd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	443500 200
GTIN	4946368091303
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Kraftig fotplatta med slipat underlag, **härdad och slipad skala.**

Alla avläsningsdelar är bländfritt förkromade. Skarp, kolsvart skala. Med fininställning. Skalans kanter är lätt upphöjda, vilket förhindrar att löparen skadar skalan. Avläsningsnollvärdet och ritsspetsen stäms av med fotplattans botten (ritsning från "0"). Ritningsmått kan därmed överföras direkt utan risk för räknefel.

Ritsnål med **hårdmetallspets.**

Teknisk beskrivning

mätpelartvärsnitt	20×6 mm
ritshöjd	200 mm
fotplattans bredd	65 mm
fotplattans längd	100 mm
Kalibrering	E1
nonie	1/50 mm

felgräns	0,03 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Produktslag	Höjdmättnings- och ritsapparat

Tjänster

KalibreringHöjdmätare/höjdritsmått maximaltmätområde 300 mm	024630 300
DAkS-kalibreringHöjdmätare/höjdritsmått maximalt mätområde 300 mm	024640 300

Tillbehör

Reservritsnål, hårdmetallspets för ritshöjd 200 mm	443510 200
--	------------