

**Djupmått, mätområde: 800mm**

Beställningsdata

Ordernummer	418000 800
GTIN	4045197203618
Artikelklass	41Z

Beskrivning

Utförande:

Mätskena och nonie med tydligt graverad skala. Finslipade mätytor. Mattförokromad nonie.

leveransinnehåll:

från strl. 500 i en box.

Teknisk beskrivning

mätansats b	13 mm
mätansats a	10 mm
gradering	1/20 mm
mätområde	0 - 800 mm
Nonielängd	39 mm
ansatsens längd	250 mm
mätskenans tvärsnitt	20×5 mm
förpackning	Stabil box
Mätavvikelse E MPE	±0,12 mm
Norm	ISO 13385
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX

Alla delar	Härdad
Kalibrering	A1
Produktslag	Djupmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000