

Mitutoyo**Precisionshöjdritsmått, ritshöjd: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	443500 300
GTIN	4946368096223
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Kraftig fotplatta med slipat underlag, **härdad och slipad skala**.

Alla avläsningsdelar är bländfritt förkromade. Skarp, kolsvart skala. Med fininställning. Skalans kanter är lätt upphöjda, vilket förhindrar att löparen skadar skalan. Avläsningsnollvärdet och ritsspetsen stäms av med fotplattans botten (ritsning från "0"). Ritningsmått kan därmed överföras direkt utan risk för räknefel.

Ritsnål med **hårdmetallspets**. Med justerbar mätskena.

Teknisk beskrivning

ritshöjd	300 mm
mätpelartvärsnitt	28×9 mm
Kalibrering	E1
fotplattans längd	135 mm
fotplattans bredd	91 mm
nonie	1/50 mm

felgräns	0,04 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Produktslag	Höjdmättnings- och ritsapparat

Tjänster

KalibreringHöjdmätare/höjdritsmått maximaltmätområde 300 mm	024630 300
DAkS-kalibreringHöjdmätare/höjdritsmått maximalt mätområde 300 mm	024640 300

Tillbehör

Reservritsnål, hårdmetallspets för ritshöjd 300 mm	443510 300
--	------------