

**Djupmått, mätområde: 150mm**

Beställningsdata

Ordernummer	418300 150
GTIN	4045197203632
Artikelklass	41Z

Beskrivning

Utförande:

Mattförkromad mätskena och nonie. Justerbar nonie. Kontrastrik skaldelning. **Finläppade mät- och anliggningsytor.** Med extrabryggor (nr 418744) kan även större bryggängder uppnås.

Specialtillbehör:

Extrabryggor nr 418744 (180 – 320 mm).

Teknisk beskrivning

Nonielängd	39 mm
mätområde	0 - 150 mm
gradering	1/20 mm
ansatsens längd	100 mm
mätskenans tvärsnitt	11×4 mm
förpackning	Etui
Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Kalibrering	A1

Produktslag	Djupmått
Tjänster	
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200

Tillbehör

Extrabrygga, enskild ansatsens längd 180 mm	418744 180
Extrabrygga, enskild ansatsens längd 260 mm	418744 260
Extrabrygga, enskild ansatsens längd 320 mm	418744 320