


**PLANOLITH****Universellt finmätbord Granit, bordets längd: 260mm****Beställningsdata**

Ordernummer	442550 260
GTIN	2050001037046
Artikelklass	46H

**Beskrivning****Utförande:**

Diamantfinslipad mätyta. Extremt fast och massiv konstruktion. Granitplatta av naturlig granit av högsta kvalitet och hårdhet.

Förkromad pelare med gänga för grovinställning av tvärrmen. Den fasta mätarmen är försedd med en **parallellt förskjutbar finjustering**. Monteringshål för mätur och finmätur  $\varnothing$  8 mm.

**Ytjämnhet  $\leq 2 \mu\text{m}$ .**

**Teknisk beskrivning**

bordets bredd	140 mm
största mät höjd	200 mm
pelar- $\varnothing$	35 mm
mätytans bredd	140 mm
mätytans längd	200 mm
vikt	9,5 kg
kapacitet	120 mm

bordets längd	260 mm
Norm	DIN 876
Kalibrering	D1
Produktslag	Mätbord

## Tjänster

KalibreringMätbord maximal bordsstorlek 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------