

**Djupmått, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418300 200
GTIN	4045197203649
Artikelklass	41Z

Beskrivning**Utförande:**

Mattförokromad mätskena och nonie. Justerbar nonie. Kontrastrik skaldelning. **Finläppade mät- och anliggningsytor.** Med extrabryggor (nr 418744) kan även större bryggängder uppnås.

Specialtillbehör:

Extrabryggor nr 418744 (180 – 320 mm).

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 200 mm
gradering	1/20 mm
ansatsens längd	100 mm
mätskenans tvärsnitt	11×4 mm
Nonielängd	39 mm
förpackning	Etui
Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Kalibrering	A1

Produktslag	Djupmått
Tjänster	
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

Extrabrygga, enskild ansatsens längd 180 mm	418744 180
Extrabrygga, enskild ansatsens längd 320 mm	418744 320
Extrabrygga, enskild ansatsens längd 260 mm	418744 260