

HOLEX**Digitalt spårdjupmått, mätområde: 800mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418755 800
GTIN	4045197640598
Artikelklass	42A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt djupmått för mätning av instick, spår, hål och avsatser. Viktbesparande stålkonstruktion med förstärkt aluminiumprofil, med oxidbelagda ytor. Optimala styr- och glidegenskaper tack vare de dubbla glidskenorna på insidan. Olika mätspetsar (M2,5) kan skruvas in i mätstången. Stålförstärkt aluminiumprofil med oxyd-belagd yta. Dubbla glidskenor. Utbytbara mätspetsar (M2,5).

Användningsdata:

Mätning av instick, spår, hål och avsatser.

leveransinnehåll:

Mätspets med stålcula, tallriksinsats nr 434900 storlek 11, mätbrygga 150 mm och 350 mm, batteri nr 081560 storlek LR44.

OBS!:

Mätbryggor 550 mm, 750 mm och 900 mm på begäran.

Teknisk beskrivning

mätstångs-Ø	6 mm
mätskenans tvärsnitt	23,5 × 9 mm
mätområde	0 - 800 mm
tallriksmätspets-Ø	20 mm
Kalibrering	A1
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
felgräns	0,06 mm

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 LR44
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	digital
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Produktslag	Spårdjupskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp LR44	081560 LR44
------------------------------------------------	-------------