


PLANOLITH**Universellt finmätbord Granit, bordets längd: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	442550 300
GTIN	2050001037053
Artikelklass	46H

Beskrivning**Utförande:**

Diamantfinslipad mätyta. Extremt fast och massiv konstruktion. Granitplatta av naturlig granit av högsta kvalitet och hårdhet.

Förkromad pelare med gänga för grovinställning av tvärrarmen. Den fasta mätarmen är försedd med en **parallellt förskjutbar finjustering**. Monteringshål för mätur och finmätur Ø 8 mm.

Ytjämnhet ≤ 2 µm.

Teknisk beskrivning

mätytans bredd	200 mm
mätytans längd	240 mm
bordets bredd	200 mm
pelar-Ø	35 mm
bordets längd	300 mm
kapacitet	120 mm
vikt	13 kg

största mätthöjd	200 mm
Norm	DIN 876
Kalibrering	D1
Produktslag	Mätbord

Tjänster

KalibreringMätbord maximal bordsstorlek 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------