



Litet mätbord Keramik, Typ: 50



Beställningsdata

Ordernummer	442917 50
GTIN	4030234000282
Artikelklass	46K

Beskrivning

Utförande:

Kraftig gjutjärnsfot med stabil mätpelare och stabil mätklockhållare. Mätklockfäste \varnothing 8 mm. Bordsyta av högvärdig keramik. Al_2O_3 99,7 % läppad. $\text{Ra} \leq 0,1 \mu\text{m}$. **Ytjämnhet $\leq 1 \mu\text{m}$** med rund bordsyta.

Teknisk beskrivning

pelar- \varnothing	22 mm
vikt	2,3 kg
kapacitet	49 mm
största mäthöjd	100 mm
bordets \varnothing	50 mm
totalhöjd	200 mm
Norm	DIN 876/00
Kalibrering	D1

Produktslag

Mätbord

Tjänster

KalibreringMätbord maximal bordsstorlek 400X400 mm

024580 400X400