




Rundhetsbänk RPG, för max. arbetsstycke-Ø: 30mm



Beställningsdata

Ordernummer	443300 30
GTIN	2050001944719
Artikelklass	46L

Beskrivning

Utförande:

- **Robust konstruktion med förspända rullager.**
- **Typ RPG för provningar i serieproduktion med 2 svängbara hållare och 1 mätslid (utom storlek 30).**

Användningsdata:

För provningsuppgifter på yttre, inre och plana ytor på roterande delar. Det kompakta utförandet gör apparaten lämplig synnerhet för mätprojektorer, optiska koordinat-mätmaskiner och konturmätinstrument.

Noggrannhet:

Rundgångsnoggrannhet **0,002 mm.**

leveransinnehåll:

Inklusive manövernyckel och brynsten (utan mätur).

Specialtillbehör:

Tvärslid för mätning av plana ytor.

Mätslid med dubb eller rullar.

Ledarm med hållare för mätinstrument.

Hårdmetallrullar.

Eldrift med variabel transformator.

Tryckluftdriven svängarm med spännrulle.

OBS!:

Alla maskintyper med alternativ rolltyp (spårrullar eller cylindriska rullar) på begäran.

Teknisk beskrivning

rulltyp	cylindrindriska rullar
vikt	10,5 kg
längd grundplatta	120 mm
för arbetsstyckes-Ø	3 - 30 mm
bredd grundplatta	120 mm
rull-Ø	30 mm
för max. arbetsstycke-Ø	30 mm
Produktslag	Rund- och plangångsmätare