


**PLANOLITH****Universellt finmätbord Granit med keramikbeläggning, bordets längd:  
260mm****Beställningsdata**

Ordernummer	442560 260
GTIN	2050001048066
Artikelklass	46H

**Beskrivning****Utförande:**

Diamantfinslipad mätyta. Extremt fast och massiv konstruktion. Granitplatta av naturlig granit av högsta kvalitet och hårdhet.

Förkromad pelare med gänga för grovinställning av tvärarmen. Den fasta mätarmen är försedd med en **parallellt förskjutbar finjustering**. Monteringshål för mätur och finmätur Ø 8 mm.

**Ytjämnhet ≤ 2 µm.**

Med extremt slitagebeständig keramikbeläggning (10xhårdare än granit).

**Användningsdata:**

Ett särskilt exakt och stabilt mätbord; kan användas för alla typer av provningsprocedurer, särskilt för parallellitetsmätningar.

**Teknisk beskrivning**

bordets längd	260 mm
pelar-Ø	35 mm
största mät höjd	200 mm

kapacitet	120 mm
mätytans bredd	140 mm
mätytans längd	200 mm
bordets bredd	140 mm
vikt	9,5 kg
Norm	DIN 876
Kalibrering	D1
Produktslag	Mätbord

## Tjänster

KalibreringMätbord maximal bordsstorlek 400X400 mm	024580 400X400
----------------------------------------------------	----------------