



Djupmått med hake, mätområde: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	418500 200
GTIN	4045197203694
Artikelklass	41Z

Beskrivning

Utförande:

Mattförokromad nonie. Mätskena och nonie med tydligt graverad skala. Tunn vinklad mätskena med skala på båda sidor. Genom att vända mätskenan får man **även ett normalt djupmått**. Finslipade mätytor.

leveransinnehåll:

strl. 500 i en box.

Teknisk beskrivning

Nonielängd	39 mm
mätskenans tvärsnitt	8×3 mm
hakmått b	5 mm
ansatsens längd	100 mm
hakmått a	20 mm
gradering	1/20 mm
mätområde	0 - 200 mm
förpackning	Etui
Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
Mätteknik	analog

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Kalibrering	A2
Produktslag	Djupmått

Tjänster

DAkS-kalibreringDjupmått med hake maximalt mätområde 200 mm	021230 200
KalibreringDjupmått maximaltmätområde 200 mm	021220 200