



Digitalt universal-djupmått, mätområde: 300mm



Beställningsdata

Ordernummer	418770 300
GTIN	2050001670854
Artikelklass	46P

Beskrivning

Utförande:

Flexibelt universaldjupmått med utbytbara mätspetsar. För mätning av instick, spår, urtag, klackar etc. Finläppade mätytor.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Djupmått, dubbelhakmätspets nr 418772 storlek A, 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948.

Mätinsatser nr 418772.

Mätbrygga nr 418774.

Teknisk beskrivning

datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Kalibrering	A2
ansatsens längd	150 mm
mätområde	0 - 300 mm
mätskenans tvärsnitt	12×4 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum

omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
felgräns	0,03 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Djupmått

Tjänster

DAkS-kalibreringDjupmått med hake maximalt mätområde 300 mm	021230 300
KalibreringDjupmått maximaltmätområde 300 mm	021220 300

Tillbehör

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Mätbrygga för djupmått nr 418770 ansatsens längd 400 mm	418774 400
Mätspets för djupmått nr 418770 Typ D	418772 D
Mätspets för djupmått nr 418770 Typ B	418772 B
Mätbrygga för djupmått nr 418770 ansatsens längd 600 mm	418774 600
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Mätspets för djupmått nr 418770 Typ A	418772 A
Anslutningskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2

Mätspets för djupmått nr 418770 Typ C	418772 C
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Mätbrygga för djupmått nr 418770 ansatsens längd 500 mm	418774 500
Anslutningskabel Duplex Typ 2	498950 2