



## Litet mätbord, Typ: 50



### Beställningsdata

Ordernummer	442930 50
GTIN	4030234000008
Artikelklass	46K

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftig gjutjärnsfot med stabil mätpelare och stadig hållare för mätur. Bordsytan är härdad, slipad och läppad. Hållare för mätur  $\varnothing$  8 mm.

Bordsyta med dammspår. Stabilt utförande utan fininställning.

#### Ytjämnhet $\leq 5 \mu\text{m}$ .

Kalibrering: D1

kapacitet: 49 mm

största mäthöjd: 100 mm

pelar- $\varnothing$ : 22 mm

bordets  $\varnothing$ : 50 mm

totalhöjd: 200 mm

vikt: 2,3 kg

### Teknisk beskrivning

pelar- $\varnothing$	22 mm
kapacitet	49 mm
vikt	2,3 kg

största mätthöjd	100 mm
totalhöjd	200 mm
bordets Ø	50 mm
Norm	DIN 876/0
Kalibrering	D1
Produktslag	Litet mätbord

### Tjänster

Kalibrering Mätbord maximal bordsstorlek 400X400 mm	016220 400X400
Signering laserskrift Typ	018940
Kalibrering Mätbord maximal bordsstorlek 400X400 mm	024580 400X400