



Kullagerprisman, par, inställbara i höjdlöd, för max. arbetsstycke-Ø: 32mm



Beställningsdata

Ordernummer	443050 32
GTIN	4030234000435
Artikelklass	46K

Beskrivning

Användningsdata:

För fasthållning av centerlessdelar eller framskjutande delar.
Även för delar med olika diametermått.

Passar till:

Rundhetsbänk nr 443000 storlek 50 och 75 / 443210.

Teknisk beskrivning

för max. arbetsstycke-Ø	32 mm
spetshöjd	66 (vid d = 10) mm
spårklackens bredd spårklack h6	10 mm
Ø-Område	2 - 32 mm
Största bärförmåga per par	20 kg
Produktslag	Kullagerprisma