



## Digitalt universal-djupmått, mätområde: 400mm



### Beställningsdata

Ordernummer	418770 400
GTIN	2050001670861
Artikelklass	46P

### Beskrivning

**Utförande:**

Flexibelt universaldjupmått med utbytbara mätspetsar. För mätning av instick, spår, urtag, klackar etc. Finläppade mätytor.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Djupmått, dubbelhakmätspets nr 418772 storlek A, 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 498948.

Mätinsatser nr 418772.

Mätbrygga nr 418774.

### Teknisk beskrivning

ansatsens längd	150 mm
Kalibrering	A2
mätområde	0 - 400 mm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
mätskenans tvärsnitt	12×4 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum

omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
felgräns	0,03 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Djupmått

## Tjänster

KalibreringDjupmått maximaltmätområde 500 mm	021220 500
DAkks-kalibreringDjupmått med hake maximalt mätområde 500 mm	021230 500

## Tillbehör

Mätbrygga för djupmått nr 418770 ansatsens längd 500 mm	418774 500
Anslutningskabel Duplex Typ 2	498950 2
Mätspets för djupmått nr 418770 Typ A	418772 A
Mätbrygga för djupmått nr 418770 ansatsens längd 600 mm	418774 600
Mätspets för djupmått nr 418770 Typ C	418772 C
Mätspets för djupmått nr 418770 Typ B	418772 B
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Mätspets för djupmått nr 418770 Typ D	418772 D

Mätbrygga för djupmått nr 418770 ansatsens längd 400 mm	418774 400
Anslutningskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975